

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.300

Suodatinmatto

Osavaltio: 10.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.300 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3286.300
Tuotekuvaus	Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt	Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali	Avosoluinen polyuretaanivaaho
Sopii tilausnumerolle	3302.1xx 3302.200 3303.xx0 3361.... 3126.100 3126.115
Mitat	Leveys: 265 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 10 mm
Sopii:	Kaappityyppi: Jäähdyttimet ja ilma/ilma-lämmönvaihtimet
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,042 kg
Bruttopaino	0,047 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180706

Tuotekuvaus

SK Suodatinmatto 3302/3303/61 3kpl