


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.400

Suodatinmatto

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.400 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3286.400
Tuotekuvaus	Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt	Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali	Avosoluinen polyuretaanivaaho
Sopii tilausnumerolle	3304.xx0 3305.xx0 3328.xx0 3329.xx0 3332.... 3366.... 3127.100 3127.115 3128.100 3128.115 3129.100 3129.115 3130.100 3130.115
Mitat	Leveys: 344 mm Korkeus: 268 mm Syvyys: 10 mm
Sopii:	Kaappityyppi: Jäähdyttimet ja ilma/ilma-lämmönvaihtimet
Pakkausyksikkö	3 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,075 kg
Bruttopaino	0,08 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto seinään asennettaviin jäähdytysyksikköihin SK 3304/05/28/29/32/66, WHD: 344 x 268 x 10 mm