

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3286.500

## Suodatinmatto

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.500 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3286.500
Tuotekuvaus	Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt	Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali	Avosoluinen polyuretaanivaaho
Sopii tilausnumerolle	3273.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3301.800
Mitat	Leveys: 530 mm Korkeus: 255 mm Syvyys: 10 mm
Sopii:	Kaappityyppi: Jäähdyttimet
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,12 kg
Bruttopaino	0,12 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto kattoon asennettaiinn jäähdytysyksikköihin SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, WHD: 530 x 255 x 10 mm

---