


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.500

Suodatinmatto

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.500 - Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3286.500
Tuotekuvaus	Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt	Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali	Avosoluinen polyuretaanivaaho
Sopii tilausnumerolle	3273.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3301.800
Mitat	Leveys: 530 mm Korkeus: 255 mm Syvyys: 10 mm
Sopii:	Kaappityyppi: Jäähdyttimet
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,12 kg
Bruttopaino	0,12 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513

ominaisuudet

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK-suodatinmatto, kattojäähdyttimelle, SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, LxKxS: 530 x 255 x 10 mm
