

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.540 Metallisuodatin

Osavaltio: 19.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.540 - Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma- lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Suosittellemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3286.540
Tuotekuvaus	Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
Materiaali	Alumiini
Sopii tilausnumerolle	3335.860 3335.870 3335.890
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 1.035 mm Syvyys: 20 mm
Ohje tilausnumerosta	Mitat ovat muuttuneet. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota TopTerm-nestejäähdyttimen valmistuspäivämäärään. Tämä metallisuodatin soveltuu nestejäähdyttimeen valmistuspäivämäärästä 23.5.2019 alkaen.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,7 kg
Bruttopaino	4,9 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002513

ominaisuudet

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Metallisuodatin TOP Therm Chillerille
