



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.040

Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiiliovi

Osavaltio: 22.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.040 - Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiiliovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Profiiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3300.040
Tuotekuvaus	Profiiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Profiiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110°
Ohje	Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja. Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
Ohje tilausnumerosta	Oikeakätinen ovi
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	21

ominaisuudet

Bruttopaino	24
EAN	4028177560024
ECLASS 8.0	27180702

Hyväksynnät

Sertifikaatit	EAC
---------------	-----