



# SK 3300.050

## Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiiliovi

Osavaltio: 10.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3300.050 - Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiliovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Profiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3300.050
Tuotekuvaus	Profiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Profiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110°
Ohje	Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja. Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
Ohje tilausnumerosta	Oikeakätinen ovi
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	23,5 kg

# ominaisuudet

---

Bruttopaino	27 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	KTS profiliovi 600x2000

---