




SK 3300.070

Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiiliovi

Osavaltio: 11.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.070 - Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiiliovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Profiiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3300.070
Tuotekuvaus	Profiiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Profiiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110°
Ohje	Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja. Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
Ohje tilausnumerosta	Oikeakätinen ovi
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8: = 800 mm: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	31 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	35 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 800 x 2000 mm

Hyväksynnät

Sertifikaatit	EAC
---------------	-----