



SK 3300.080

Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiliovi

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.080 - Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiliovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Profiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3300.080
Tuotekuvaus	Profiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Profiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110°
Ohje	Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja. Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
Ohje tilausnumerosta	Vasenkätinen ovi
Sopii:	Laite vasemmalla
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	21,5 kg
Bruttopaino	25 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 1200 x 1800 mm, Unit positioned on the left