

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3300.090**

**Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 -  
profiiliovi**

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3300.090 - Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiliovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Profiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3300.090
Tuotekuvaus	Profiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Profiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110°
Ohje	Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja. Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
Ohje tilausnumerosta	Vasenkätinen ovi
Sopii:	Laite vasemmalla
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

Nettopaino	25 kg
Bruttopaino	28 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 1200 x 2000 mm, Unit positioned on the left