



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.120

Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiiliovi

Osavaltio: 17.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.120 - Integroitu jäähdytystekniikka, TS 8 - profiiliovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Profiiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3300.120
Tuotekuvaus	Profiiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Profiiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110°
Ohje	Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja. Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
Ohje tilausnumerosta	Oikeakätinen ovi
Sopii:	Laite oikealla
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	56,7 kg
Bruttopaino	57,5 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	TSKaapin jäähdytysmoduuliovi 1200 oikea

Hyväksynnät

Sertifikaatit	EAC
---------------	-----