

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.320

## Erotustiiviste, pystysuora

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.320 - Erotustiiviste, pystysuora TS IT:lle

Ilmavirran pysäyttämiseen 19"-tason vasemmalta ja oikealta puolelta 2000 mm korkeassa kaapissa.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3301.320
Rakenne	Toinen puoli itseliimautuva
Tuotekuvaus	19"-tasoon asennettava ilmanohjain 2 000 mm korkeaan kaappiin. Ilmanohjain asennetaan 19" tason molemmille puolille.
Materiaali	Solu-PU-vaaho Paloa hidastava UL 94 (HF1) mukaan
Väri	Antrasiitti
Tiivistys seuraavien väliin	LCP ja 19":n taso
Mitat	Leveys: 210 mm Korkeus: 1.915 mm Syvyys: 110 mm
Sopii:	Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,135 kg
Bruttopaino	1,335 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Pystysuuntainen suojaus, Sivupaneelin/LCP:n ja 482,6 mm (19") tason välinen tiivistys, WHD: 210x1915x110 mm, kotelon korkeudelle 2000 mm, solumainen PU-vaahtomuovi, itseliimautuva toiselta puolelta.