

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.380

Erotustiiviste, pystysuora

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.380 - Erotustiiviste, pystysuora TS IT:lle

Ilmavirran pysäyttämiseen 19"-tason vasemmalta ja oikealta puolelta 2000 mm korkeassa kaapissa.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3301.380
Rakenne	Toinen puoli itseliimautuva
Tuotekuvaus	19"-tasoon asennettava ilmanohjain 2 000 mm korkeaan kaappiin. Ilmanohjain asennetaan 19" tason molemmille puolille.
Materiaali	Solu-PU-vaaho Paloa hidastava UL 94 (HF1) mukaan
Väri	Antrasiitti
Tiivistys seuraavien väliin	Sivuseinä ja 19":n taso
Mitat	Leveys: 84 mm Korkeus: 1.910 mm Syvyys: 84 mm
Sopii:	Leveys: 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,402 kg
Bruttopaino	0,502 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Tiiviste pystytasoon, Sivupaneelin/LCP:n ja 482,6 mm (19") tason välinen tiivistys, WHD: 84x1910x84 mm, solumainen PU-vaahtomuovi, itseliimautuva yhdeltä puolelta.