

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392

Ilmakanava

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - Ilmakanava sivuttaiseen ilmanohjaukseen

Kylmän ilman syöttöön kytkimille, joissa on ilmaimu sivulla.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3301.392
Tuotekuvaus	Ilmakanava, passiivinen, kylmän ilman syöttöön 19 tuuman IT-laitteille, joissa on ilmansyöttö sivulla. Käytetään yhdessä asennustasoon kiinnitettävän ilmanohjainpaneelin kanssa.
Hyödyt	Parempi ilmansyöttö 19 tuuman IT-laitteille sivuttaisella ilmansyötöllä Integroitu kalvoputki mahdollistaa kaapeliläpiviennin takaa Syvyys suunnassa säädettävä
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Ilmakanava Adapteri 19 tuuman profiilikiskojen kiinnitykseen Magneettinauha ilmanohjauslevyn ylimääräisten sivuttaisaukkojen peittämiseen
Asennusmahdollisuudet	TS IT 19":n profiilikiskoille TS IT 19":n asennuskehykselle 19 tuuman standard-profiilikiskoille
Asennusohje	Asennettavissa vain etummaiseen 19 tuuman asennustasoon Voi asentaa vain pystysuoran 19" aukon alueelle
Mitat	Korkeus: 2 U
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT VX IT Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,55 kg
Bruttopaino	1,8 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Tuotekuvaus	SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005