


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.612

Kondenssivesiletku

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.612 - Kondenssivesiletku

Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkeväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3301.612
Tuotekuvaus	Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkeväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.
Materiaali	PVC:tä, läpinäkyvä
Halkaisija	12 mm
Pituus	10 m
Materiaalipaksuus	2 mm

ominaisuudet

Sopii tilausnumerolle	3209...3210 3214.100 3215.100 3216.480 3273.... 3304...3305 3328...3329 3332.... 3359.... 3363...3364 3366.... 3373...3375 3377...3378 3382...3385 3386...3387 3178.80x / 3478.80x 3179.80x / 3479.80x 3180.800 / 3480.800 3184.8x0 / 3484.8x0 3185.xxx / 3485.xxx 3186.xxx / 3486.xxx 3187.xxx / 3487.xxx 3188.xxx / 3488.xxx 3189.xxx / 3489.xxx
-----------------------	---

Mitat	Pituus: 10 m
-------	--------------

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Nettopaino	1 kg
------------	------

Bruttopaino	1,03 kg
-------------	---------

Tullitariffinimike	40094200
--------------------	----------

ETIM 9	EC002009
--------	----------

ETIM 8	EC002009
--------	----------

ECLASS 8.0	27180715
------------	----------

Tuotekuvaus	Kondenssivesiletku, Ø 12 x 2 mm, pituus 10 m.
-------------	---