

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.100

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.100 - Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3303.100
Materiaali	teräslevy
Toimitus	Johdotettu liitäntävalmiiksi Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 500 W Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 610 W Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 280 W Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 350 W
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,6 A 60 Hz:ssä: 2,6 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 5,1 A 60 Hz:ssä: 6,4 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 345 m ³ /h Sisäkierto: 310 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Rakenne	seinäasennus

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 280 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 210 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,17 kg
Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Säätöalue	30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 36 W Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 380 W Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 420 W Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 390 W
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	17 kg
Bruttopaino	17,7 kg
Tullitariffinimike	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	SK RTT-jäähdytin, seinään asennettava, 500 W, 230 V, perussäädin

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK