

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.504

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin, NEMA 4X**

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.504 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.



ominaisuudet

Tilausno	SK 3303.504
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Väri	RAL 7001
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,6 A 60 Hz:ssä: 2,6 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 5,1 A 60 Hz:ssä: 6,4 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 315 m ³ /h Sisäkierto: 265 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 285 mm Korkeus: 620 mm Syvyys: 298 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,11 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...50 °C

ominaisuudet

Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	36 kg
Bruttopaino	39,375 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	Blue e -jäähdytysyksikkö, seinäasennus, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ruostumaton teräs, WHD: 285 x 620 x 298 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	FCC Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK