

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.510

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin**

Osavaltio: 13.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.510 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3303.510
Rakenne	seinäasennus
Tuotokuvaus	Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.	60 Hz:ssä: 5,7 A

ominaisuudet

Käynnistysvirta (maks.)	60 Hz:ssä: 11,5 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 345 m ³ /h Sisäkierto: 280 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 280 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 210 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 0,19 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,12 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...54 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16,15 kg
Bruttopaino	18,6 kg
Tullitariffinimike	84158200

ominaisuudet

ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, 0,66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, teräslevy, WHD: 280 x 550 x 210 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
