

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.520

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin**

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.520 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3303.520
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 0,5 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,66 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,4 kW

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,9 A 60 Hz:ssä: 3,3 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 5,9 A 60 Hz:ssä: 7,3 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 315 m ³ /h Sisäkierto: 265 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 280 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 210 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,24 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	16,15 kg
Bruttopaino	17 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------