

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3304.140

## Seinäasennettavat jäähdyttimet

Osavaltio: 21.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.140 - Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

## ominaisuudet

|                                                |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                                      | SK 3304.140                                                                                                                                              |
| Materiaali                                     | Teräslevy                                                                                                                                                |
| Toimitus                                       | Johdotettu liitántävalmiiksi<br>Porausmalli<br>Kiinnitystarvikkeet                                                                                       |
| Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan    | Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.000 W<br>Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.060 W<br>Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 790 W<br>Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 840 W |
| Nimelliskäyttöjännite                          | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz                                                                                                                     |
| Nimellisvirta maks.                            | 50 Hz:ssä: 2,8 A<br>60 Hz:ssä: 2,9 A                                                                                                                     |
| Käynnistysvirta (maks.)                        | 50 Hz:ssä: 11,5 A<br>60 Hz:ssä: 12,7 A                                                                                                                   |
| Ilmamäärä (vapaa puhallus)                     | Ulkokierto: 900 m³/h<br>Sisäkierto: 600 m³/h                                                                                                             |
| Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4                                                                                                                    |
| Rakenne                                        | seinäasennus                                                                                                                                             |
| Mitat                                          | Leveys: 400 mm<br>Korkeus: 950 mm<br>Syvyys: 260 mm                                                                                                      |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan         | Ulkokierto IP 34<br>Sisäkierto IP 54                                                                                                                     |

## ominaisuudet

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kylmäaine/jäähdytysaine | Kylmäaine: R134a<br>Määrä: 0,5 kg                                                                                                                |
| Lämpötilan säätö        | Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)                                                                                                               |
| Käyttölämpötila-alue    | 20 °C...55 °C                                                                                                                                    |
| Säätöalue               | 30 °C...55 °C                                                                                                                                    |
| Nimellisteho Pel        | Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 700 W<br>Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 675 W<br>Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 785 W<br>Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 800 W |
| Sulake                  | Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A                                                                                                                 |
| Pakkausyksikkö          | 1 kpl                                                                                                                                            |
| Nettopaino              | 47.501                                                                                                                                           |
| Bruttopaino             | 50.001                                                                                                                                           |
| Tullitariffinimike      | 84158200                                                                                                                                         |
| EAN                     | 4028177322912                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0              | 27180704                                                                                                                                         |

## Hyväksynnät

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hyväksynnät   | UL + C-UL (listed)                                              |
| Sertifikaatit | EAC                                                             |
| Selitykset    | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |