

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3307.740

Integroitu jäähdystekniikka Blue e -jäähdytyslaitteet

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3307.740 - Integroitu jäähdytystekniikka Blue e - jäähdytyslaitteet Kokonaisjäähdytysteho 1,50–2,50 kW

Ilmastointimoduulit ilmastointiovia varten. Jäähdytysteho 1500 - 2500 W.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3307.740
Tuotekuvaus	Kaikkia jäähdytysmoduuleja voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin ilmastointioviin. Jäähdytinmoduulit on varustettu energiatehokkaalla Blue e -teknologialla, jossa on vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Jäähdytysmoduuli valmisteltuna ilmastointioveen asennusta varten Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitännäinen riviliitin)
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,5 A 60 Hz:ssä: 2,7 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 8,5 A 60 Hz:ssä: 9,2 A
Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L35	0,92 kW/1,13 kW
Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L50	1,05 kW/1,25 kW

ominaisuudet

Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
60 Hz:ssä	2,7 A
Ohje	Tehokkaaseen käyttöön tarvitaan 100 tai 200 mm korkea jalusta.
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 1.100 m ³ /h Sisäkierto: 600 m ³ /h
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,44 t
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,65 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,03 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	66 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	SK Integroitu jäähdytystekniikka, Blue e -jäähdytyslaitteet, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - F-gas regulation