


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.010 Tuuletinmoduuli

Osavaltio: 20.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.010 - Tuuletinmoduuli malleihin LCP Rack, Inline CW

Jäähdytystehon lisäämiseen. Lisäksi voidaan toteuttaa redundanssi tai vähentää sähkötehon kulutusta.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3311.010
Tuotekuvaus	LCP-kaappiin voidaan asentaa jälkikäteen yksittäisiä tuuletinmoduuleita viilennystehon lisäämiseksi. Jälkiasennuksella voidaan niin ikään saavuttaa LCP-kaapin redundanssi tai vähentää sen sähkötehontarvetta.
Hyödyt	Voidaan liittää laitteen ollessa käynnissä Puhallinmoduulien vaihto ilman työkaluja
Toimintotapa	Asentamalla tuuletinmoduleja LCP:hen nostetaan kulloisenkin version tuuletus- ja näin myös jäähdytysteho. Jäähdytystehon ollessa riittävä täydentäviä tuuletinmoduuleja voidaan hyödyntää redundanssin luomisessa. Asentamalla tuulettimia enemmän kuin ilman tilavuusvirta vaatii voidaan sähköenergian tarvetta vähentää, koska tuulettimet käyttävät silloin pienempää kierroslukua. Samoin laitteen melutasoa lasketaan merkittävästi.
Toimitus	1 tuuletinyksikkö EC-tuulettimet Johdotettu liitäntävalmiiksi Sis. kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Ohje	Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.130/.230/.530 (maks. 30 kW) yhdellä tuuletinmoduulilla. Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää. Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.260/.560 (maks. 55 kW) neljällä tuuletinmoduulilla. Jotta saavutetaan maks. 55 kW:n jäähdytysteho, on asennettava kaksi tuuletinmoduulia lisää.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8,078 kg
Bruttopaino	8,503 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------