

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040 Liitäntäletku

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Liitäntäletku

Taipuisa ja lyhennettävä liitäntäletku, kierteelliset liittimet molemmissa päissä LCP:n/LCU:n liittämiseen kiinteään putkistoon.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3311.040
Materiaali	NBR (sisällä), terässpiraali ja kangassisäke
Rakenne	Kaapin jäähdytys
Pituus	1,8 m
Vesiliitännät	G 1½" IG
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	16 bar
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	6,302 kg
Bruttopaino	6,779 kg
Tullitariffinimike	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	SK Liitäntäletku, vesiliitäntä alhaalta ja ylhäältä, LCP Rack/Inline CW:lle, P: 1800 mm