

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.363 Lauhdutinyksikkö

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.363 - Lauhdutinyksikkö LCP DX:lle

Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös vapaajäähdytin. Vapaajäähdyttimellä varustettua versiota tarvitaan yhdistelmävaihtoehdolle LCP DX/FC. Lauhduttimet sopivat asennettaviksi kattoon ja seinälle.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3311.363
Rakenne	Lauhdutin
Tuotekuvaus	Lauhdutinyksikkö on välttämätön kylmäainepohjaisten LCP:iden käyttöön. Se sisältää ulkoisen lauhduttimen ja kaksi tuuletinta, joiden kierroslukua säädetään kylmäkiertokulun paineen avulla.
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Pintakäsittely	Pulverimaalattu, sinkitty
Väri	RAL 9003
Toimitus	Peruslaite Sis. asennustarvikkeet
Maks. jäähdytysteho	20 kW
Lämpötilan säätö	Nopeussäädetty tuuletin
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R410A Jäähdytysaine: -
Mitat	Leveys: 2.282 mm Korkeus: 480 mm Syvyys: 508 mm
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä	3
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	65 kg
Bruttopaino	113 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	Ilmajäähdytteinen lauhdutin LCP Rack Inline DX, 20 kW, asennettavaksi kattoon ja seinälle, jännitteensyöttö: 230V, 1~, 50/60 Hz, LxKxS: 2282x510x480 mm, RAL 9003