

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.807

Kattolevy

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.807 - Kattolevy katolle asennettavalle Blue e+ IT - jäähdyttimelle

Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3312.807
Tuotekuvaus	Katolle asennettavan jäähdyttimen asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että katolle asennettava jäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Asennusohje	Asennuksessa on käytettävä saatavissa olevan umpinaisen kattolevyn kiinnitysmateriaaleja Sähköistä kondenssihöyrystymistä SK 3355.720 ei voi käyttää 19 tuuman tason törmäyksen vuoksi. Kondenssiveden poisto on suoritettava mukana toimitetun letkun kautta.
Sopii tilausnumerolle	3312.800 3185.730
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT VX Leveys: = 800 mm Syvyys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6 kg
Bruttopaino	9,7 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27182405

Tuotekuvaus

SK IT-kattolevy, VX IT:lle, asennusaukotos jäähdyttimelle
3312.800/3412.800, LxK: 800x1200 mm, RAL 7035