

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.815 teräslevyovi

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.815 - teräslevyovi seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle

Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3312.815
Tuotekuvaus	Seinäasennettavan jäähdyttimen asennukseen. Oven aukotus on tehty siten, että seinäasennettava jäähdytin on asennettu oven keskelle.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Teräslevyovi takana Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E. Sis. kiinnitystarvikkeet (lukituskappaleilla, ilman saranoita)
Sopii tilausnumerolle	3312.810 / 3412.810 3186.x3x / 3486.x3x 3187.x3x / 3487.x3x 3188.x4x / 3488.x4x 3189.x4x / 3489.x4x
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT VX
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	13 kg
Bruttopaino	15 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002510

ominaisuudet

ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Tuotekuvaus	SK IT -teräslevyovi, VX IT:lle, asennusaukotus jäähdyttimelle 3312.810/3412.810, LxK: 600x2000 mm, RAL 7035
