

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.100 Kaapelin johdinkotelo

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.100 - Kaapelin johdinkotelo TS IT:lle

Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.

ominaisuudet

Tilausno	TS 3313.100
Tuotekuvaus	Kaapelointitilaksi verkko- ja palvelinkaappien väliin tai kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Hyödyt	Ylimääräisten kaapeleiden ihanteellinen säilytys ja johdonmukainen kaapelienhallinta
Käyttöalueet	Kaapelointikotelona verkko- ja palvelinkaappien välissä Tyhjänä kotelona kylmä-/kuumakäytävissä kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä. Tilavaraajana kaappirivissä myöhemmin tapahtuvaa LCP-asennusta/laajennusta varten.
Materiaali	teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Toimitus	Kaapin runko, etu- ja takaovi Alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, 180°-saranat Teräslevyovi taakse, umpinainen, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 3 TS-järjestelmäkiskoa vasemmalla ja oikealla Rivitystiiviste

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Ohje	Asennettaessa kaappirivin alkuun/loppuun tarvitaan sivuseinä
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	87,4 kg
Bruttopaino	92 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	Kaapelointikotelo 300x2000x1000

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---