


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.612 Harjaslaippasarja

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.612 - Harjaslaippasarja LCU CW:lle

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen VX IT -verkko-/palvelinkaapin sisälle integroidulla LCU CW:llä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3313.612
Hyödyt	Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen Pystysuorat harjaslaipat aukkojen leikkaamiseen kaapin sille sivulle, johon LCU CW on asennettu
Käyttöalueet	Kylmän ja lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisälle integroidulla LCU CW:llä
Materiaali	teräslevy Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	4 harjalistaa 4 kulma 1 liitoskappale Sis. kiinnitystarvikkeet Toimitukseen sisältyy vain kaapin sen sivun tarvikkeet, johon LCU CW on asennettu
Asennusohje	Molemmat harjaslaipat, joita käytetään LCU CW:n ja sivuseinän välissä, on lyhennettävä
Sopii:	Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm = 2.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,9 kg
Bruttopaino	2,075 kg
Tullitariffinimike	96035000
ETIM 9	EC000322

ominaisuudet

ETIM 8

EC000322

Tuotekuvaus

SK Harjaslaippasarja LCU CW:lle, sopii leveyteen 800 mm ja korkeuteen 2000/2200 mm