

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614 Liitäntäletku

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Liitäntäletku

Taipuisa ja lyhennettävä liitäntäletku, kierteelliset liittimet molemmissa päissä LCP:n/LCU:n liittämiseen kiinteään putkistoon.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3313.614
Rakenne	Kaapin jäähdytys CW
Tuotekuvaus	Vesiliitäntäsarjan avulla voidaan luoda LCU:n jäähdytysvesiliitäntä kiinteään putkistoon. Letkuissa on yhdessä päässä 90°-mutka ja toisessa kiristyskaulus, joka mahdollistaa letkujen lyhentämisen.
Materiaali	NBR (sisällä), terässpiraali ja kangassisäke
Pituus	2,5 m
Vesiliitännät	G ¾" IG
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	10 bar
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	5,08 kg
Bruttopaino	5,485 kg
Tullitariffinimike	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	SK Liitäntäletku LCU CW:lle 3313.610, pituus 2500 mm