

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3314.025 Aktiivimoduuli

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3314.025 - Aktiivimoduuli LCP Rear Door CW:lle

Aktiivimoduuli, joka tukee ilmanohjausta passiivimoduulin kautta. Asennettavissa myös jälkikäteen. Sääto huoneilman lämpötilan tai vaihtoehtoisesti paine-eron mukaan. Integroitu I/O-levy, anturit, DC-puhallin ja tarvittavat liitännät ja protokollat.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3314.025
Rakenne	Huoneen jäähdytys CW
Hyödyt	Ilman tilavuusvirran lisääminen lämmönsiirtimen kautta jäähdytystehon lisäämiseksi
Käyttöalueet	Yhdessä LCP Rear Door CW -valikoiman passiivi- ja aktiivimoduulien kanssa
Toimintotapa	BLDC-tuulentinten (harjattomat tasavirtatuulettimet) sääto huoneilman lämpötilan perusteella tai vaihtoehtoisesti paine-eron avulla, jotta kondensoitumisen muodostumisen estäminen ohjelmistopohjaisesti voidaan varmistaa.
Materiaali	teräslevy Kupari Muovi
Pintakäsittely	RAL 9005, matta RAL 9005, matta
Ohje	Vesimoduuli jäähdytystehon ja kondensaation hallintaan.
Mitat	Leveys: 372 mm Korkeus: 2.066 mm Syvyys: 123 mm

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho	0,47 kW
Nimellisvirta (maks.)	4,8 A
Käyttölämpötila-alue	10 °C...50 °C
Äänen tehotaso	50 %:n kierrosluvulla: 77 dB(A) 100 %:n kierrosluvulla: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m	50 %:n kierrosluvulla: 71 dB(A) 100 %:n kierrosluvulla: 78 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	26 kg
Bruttopaino	27 kg
Tullitariffinimike	84145915
Tuotokuvaus	SK-aktiivimoduuli LCP RD CW:lle, korkeus =2200 mm, RAL 9005 matta, sisältää 16 kpl BLDC-tuuletinta, I/O-levy

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus