

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.705 Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.705 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3321.705
Rakenne	suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, koteloituiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3237.2xx/3237.1xx
Mitat	Leveys: 89 mm Korkeus: 89 mm Syvyys: 10 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G2 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,1 kg
Bruttopaino	0,156 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Suodatinmatto SK3237/3321:lle 50kpl