

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3322.700

## Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3322.700 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3322.700
Rakenne	suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Tekokuitu
Ohje	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle	3238....
Mitat	Leveys: 120 mm Korkeus: 120 mm Syvyys: 11 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G2 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,01 kg
Bruttopaino	0,013 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto suodatintuulettimille, SK 3238...., WHD: 120 x 120 x 12 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

CSA

UR + C-UR (recognized)