

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3322.720 Poimusuodatin

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3322.720 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.



## ominaisuudet

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro                             | SK 3322.720  |
| Rakenne                               | suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille  |
| Materiaali                            | PET  |
| Väri                                  | valkoinen  |
| Ohje                                  | Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja. |
| Sopii tilausnumerolle                 | 3238.xxx   |
| Mitat                                 | Leveys: 114 mm<br>Korkeus: 114 mm<br>Syvyys: 14 mm   |
| Suodatusluokka                        | DIN EN 779:n mukaan: G4<br>DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 70 %  |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 54 asennettaessa suodatin- ja kattotuulettimeen/<br>poistoilmasuodattimeen  |
| Ohje tilausnumerosta                  | Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.   |

## ominaisuudet

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pakkausyksikkö     | 5 kpl   |
| Nettopaino         | 0,095 kg  |
| Bruttopaino        | 0,1 kg  |
| Tullitariffinimike | 56039390  |
| ETIM 9             | EC002513  |
| ETIM 8             | EC002513  |
| ECLASS 8.0         | 27180706  |
| Tuotekuvaus        | SK Poimusuodatin IP54, suodatintuulettimille/<br>poistoilmasuodattimille 3238.xxx, LxKxS: 114x114x14 mm |

## Hyväksynät

---

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Hyväksynät | UR + C-UR (recognized) |
|------------|------------------------|