

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.500

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin**

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.500 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiätehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3328.500
Rakenne	seinäasennus
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitántävalmiiksi (pistokeliitántäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,39 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,52 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 5,8 A 60 Hz:ssä: 6,8 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 20 A 60 Hz:ssä: 22 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 980 m ³ /h Sisäkierto: 980 m ³ /h

ominaisuudet

Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 1.580 mm Syvyys: 295 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2-ekvivalentti (CO2e): 0,6 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,08 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	67,45 kg
Bruttopaino	71 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

ominaisuudet

Tuotekuvaus Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, 2,2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, teräslevy, WHD: 400 x 1580 x 295 mm

Hyväksynät

Hyväksynät 30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset FCC
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK