

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.610

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin**

Osavaltio: 3.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.610 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".



ominaisuudet

Tilausno	SK 3328.610
Rakenne	seinäasennus
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Väri	RAL 9007
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,44 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

ominaisuudet

Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 13,4 A 60 Hz:ssä: 14,8 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 27 A 60 Hz:ssä: 27 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 640 m ³ /h Sisäkierto: 550 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 1.580 mm Syvyys: 295 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 1,36 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,04 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Sulake	Muuntajasuojakytkin: 18...25 A
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	73 kg
Bruttopaino	73 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	SK Blue e -jäähdytin, seinäasennus, 2,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ruostumaton teräs, LxKxS: 400 x 1580 x 295 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	FCC Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK