

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.100

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.100 - Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3329.100
Materiaali	teräslevy
Toimitus	Johdotettu liitännävalmiiksi Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2.500 W Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2.750 W Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1.600 W Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1.750 W
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 8,6 A 60 Hz:ssä: 10,6 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 21 A 60 Hz:ssä: 21 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 710 m ³ /h Sisäkierto: 640 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 1.580 mm Syvyys: 295 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54

ominaisuudet

Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,95 kg
Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Säätöalue	30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1.450 W Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1.675 W Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1.625 W Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	68,4 kg
Bruttopaino	72 kg
Tullitariffinimike	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK