

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.504

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin, NEMA 4X**

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.504 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.



ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| Tilausno | SK 3329.504 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Tuotekuvaus | Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X. |
| Hyödyt | Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin |
| Materiaali | Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) |
| Väri | RAL 7001 |
| Toimitus | Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan | Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |
| Nimelliskäyttöjännite | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 7,9 A 60 Hz:ssä: 10,1 A |
| Käynnistysvirta (maks.) | 50 Hz:ssä: 25 A 60 Hz:ssä: 22 A |
| Ilmamäärä (vapaa puhallus) | Ulkokierto: 1.230 m ³ /h Sisäkierto: 1.230 m ³ /h |
| Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Mitat | Leveys: 405 mm Korkeus: 1.650 mm Syvyys: 388 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kylmäaine/jäähdytysaine | Kylmäaine: R-513A Määrä: 1,1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,69 t |
| Lämpötilan säätö | e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C) |
| Käyttölämpötila-alue | 10 °C...50 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -40 °C...70 °C |
| Säätöalue | 20 °C...50 °C |
| Nimellisteho Pel | Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---|
| Sallittu käyttöpaine (p. maks.) | 28 bar |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 75,4 kg |
| Bruttopaino | 95 kg |
| Tullitariffinimike | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Tuotekuvaus | Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, NEMA 4X, 2,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ruostumaton teräs, WHD: 405 x 1650 x 388 mm |

Hyväksynät

| | |
|------------|--|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | FCC Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |