

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3329.600**

**Seinäasennettava TopTherm Blue e  
-jäähdytin**

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.600 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".



## ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Tilausno                                    | SK 3329.600   |
| Rakenne                                     | seinäasennus  |
| Tuotokuvaus                                 | Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.  |
| Hyödyt                                      | Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin   |
| Materiaali                                  | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)   |
| Väri  | RAL 9007  |
| Toimitus                                    | Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella<br>Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)<br>Porausmalli<br>Kiinnitystarvikkeet<br>Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus |
| Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan | Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,55 kW<br>Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,6 kW<br>Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,8 kW<br>Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW   |

# ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Nimelliskäyttöjännite                             | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Nimellisvirta maks.                               | 50 Hz:ssä: 7,9 A<br>60 Hz:ssä: 10,1 A   |
| Käynnistysvirta (maks.)                           | 50 Hz:ssä: 25 A<br>60 Hz:ssä: 22 A  |
| Ilmamäärä (vapaa puhallus)                        | Ulkokierto: 1.230 m <sup>3</sup> /h<br>Sisäkierto: 1.230 m <sup>3</sup> /h  |
| Energiatehokkuuskerroin (EER)<br>50/60 Hz L35 L35 | Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11<br>Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7   |
| Rakenne   | seinäasennus  |
| Mitat   | Leveys: 400 mm<br>Korkeus: 1.580 mm<br>Syvyys: 295 mm   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n<br>mukaan         | Ulkokierto IP 34<br>Sisäkierto IP 54  |
| Protection category NEMA                          | UL Type 12  |
| Kylmäaine/jäähdytysaine                           | Kylmäaine: R-513A<br>Määrä: 1,15 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO <sub>2</sub> -ekvivalentti (CO <sub>2</sub> e): 0,73 t                 |
| Lämpötilan säätö                                  | e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)  |
| Käyttölämpötila-alue                              | 10 °C...55 °C   |
| Varastointilämpötila-alue                         | -40 °C...70 °C  |
| Säätöalue   | 20 °C...55 °C   |
| Nimellisteho Pel                                  | Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,21 kW<br>Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,53 kW<br>Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,41 kW<br>Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |
| Sallittu käyttöpaine (p. maks.)                   | 28 bar  |
| Sulake  | Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A  |
| Ohje tilausnumerosta                              | Toimitusajalla  |

# ominaisuudet

---

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Pakkausyksikkö     | 1 kpl                                |
| Nettopaino         | 65,55 kg                             |
| Bruttopaino        | 69 kg                                |
| Tullitariffinimike | 84158200                             |
| ETIM 9             | EC000855                             |
| ETIM 8             | EC000855                             |
| ECLASS 8.0         | 27180704                             |
| Tuotekuvaus        | SK RTT blue e seinäjäähdyn 2500W RST |

# Hyväksynät

---

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized)  |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |