

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.860

Nestejäähdytin TopTherm

Osavaltio: 21.7.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.860 - Nestejäähdytin TopTherm 8 – 25 kW

TopTherm-nestejäähdytin TS-kotelossa, pieni lattiapinnan tarve, täydellisesti integroitavissa kaappiriviin. Moduulirakenne ja kaksitaajuusrakenne tekevät siitä erittäin joustavan. Lisäksi se on erittäin huoltoystävällinen ja luotettava jäätymissuojan ansiosta.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3335.860
Hyödyt	Moduulirakenne Pienempi lattiapinta-alan tarve Huoltoystävällinen Korkea luotettavuus jäätymissuojan ansiosta Kansainvälinen kaksitaajuusrakenteen ansiosta Saatavana nopeasti, sillä perusalusta toimitetaan suoraan varastosta
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin liitántävalmis yksikkö, sisältää sivuseinät ja oven. Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 44 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32	Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 16,6 kW Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 18,7 kW
Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32	Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 20 kW Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 21,8 kW
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Mitat	Leveys: 1.205 mm Korkeus: 2.140 mm Syvyys: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)	45 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)	75 l/min
Ohje	3335.880:ssa ja 3335.890:ssa tarvitaan 2 metallisuodatinta

ominaisuudet

Lämpötilan säätö	Mikroprosessorisäädin (tehdasasetus +18 °C, myös lämpötilaeron säätö mahdollinen)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...43 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue	10 °C...25 °C
Lämpötilahystereesit	± 2 K
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R410A Määrä: 3,3 kg Global Warming Potential (GWP): 2.088 CO2-ekvivalentti (CO2e): 6,89 t
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 9,2 kW 60 Hz:ssä: 12 kW
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 20,1 A 60 Hz:ssä: 17,3 A
Vesiliitännät	1":n sisäkierre
Jäähdytyspiirien määrä	1
Säiliö	Tilavuudet: 150 l
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	365
Bruttopaino	385
Tullitariffinimike	84186900
EAN	4028177690066
ETIM 9	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------