

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3336.470

## Blue e -nestejäähdytin

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3336.470 - Blue e -nestejäähdytin 8 - 48 kW

Blue e -nestejäähdyttimet lattiakotelossa ovat keskitetty ja taloudellinen tapa viilentää jäähdytysvesi. Mikrokanavateknologialla vähennetään jäähdytysaineen tarvetta. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta. Vakiokokoonpanoon integroiduilla turvatoimilla saavutetaan maksimaalinen turvallisuus. Etukäteen määritellyt lisäpaketit lyhentävät myös toimitusaikaa.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3336.470
Rakenne	Vankka teollisuusstandardi Potentialivapaa kosketin ryhmähälytystä varten
Hyödyt	Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta Kosketusnäyttö yksinkertaistettuun käyttäjäohjaukseen Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen Integroidut turvatoiminnot Esirei'itetyt vaihtoehdot
Väri	Kotelo: RAL 7035 Jalusta: RAL 7016
Toimitus	Nestejäähdytin liitäntävalmiiksi johdotettuna Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 44 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35	Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 36,5 kW Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 46,6 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	50 Hz:ssä: 12.000 m <sup>3</sup> /h 60 Hz:ssä: 14.500 m <sup>3</sup> /h
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Mitat	Leveys: 900 mm Korkeus: 1.733 mm Syvyys: 1.800 mm

# ominaisuudet

Melutaso	78 dB(A)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...43 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue	10 °C: 25 °C
Lämpötilahystereesit	± 2 K
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 3,9 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2-ekvivalentti (CO2e): 2,46 t
Pumpun paine	50 Hz:ssä: 2,25 bar 60 Hz:ssä: 3,35 bar
Tilavuusvirta (jäähdytysaine)	50 Hz:ssä: 105 l/min 60 Hz:ssä: 135 l/min
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 20,55 kW 60 Hz:ssä: 24,74 kW
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 38,5 A 60 Hz:ssä: 38,7 A
Vesiliitännät	R 1½" IG
Jäähdytyspiirien määrä	2
Säiliö	Materiaali: Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A) Tilavuudet: 185 l
Toimintapaino	660 kg
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	520 kg
Bruttopaino	560 kg
Tullitariffinimike	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Blue e nestejäähdytin 36,5/46,6 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, WHD: 900 x 1733 x 1800 mm

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Declaration of conformity - F-gas regulation