

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.024

## Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.024 - Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

## Ilmamäärä 320–480 m<sup>3</sup>/h

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3342.024
Tuotekuvaus	Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännävalmiiksi johdotettu yksikkö Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	480 m <sup>3</sup> /h
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisvirta maks.	DC: 0,74 A
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli	105 mm
Puhaltimien määrä	3
Melutaso	DC: 51 dB(A)
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,75 kg
Bruttopaino	1,86 kg

## ominaisuudet

Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Kytkenäkaappiin asennettava tuuletin, 482,6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), WHD: 482,6 x 44 x 200 mm

## Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus