

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.024

Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.024 - Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Ilmamäärä 320–480 m³/h

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

ominaisuudet

| | |
|----------------------------|--|
| Tilausno | SK 3342.024 |
| Tuotekuvaus | Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen. |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Liitännävalmiiksi johdotettu yksikkö Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet |
| Ilmamäärä (vapaa puhallus) | 480 m ³ /h |
| Ohje tilausnumerosta | Toimitusajalla |
| Nimelliskäyttöjännite | 24 V (DC) |
| Nimellisvirta maks. | DC: 0,74 A |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A |
| Mitat | Leveys: 482,6 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 200 mm |
| Tuuletinten akseliväli | 105 mm |
| Puhaltimien määrä | 3 |
| Melutaso | DC: 51 dB(A) |
| Käyttölämpötila-alue | -10 °C...55 °C |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 1,75 kg |
| Bruttopaino | 1,86 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Tuotekuvaus | Kehikkotuuletin 24V DC 3 puhallinta |

Hyväksynät

| | |
|------------|-------------------------------|
| Hyväksynät | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |