

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.230

Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.230 - Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19")

Ilmamäärä 320–480 m³/h

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3342.230
Tuotekuvaus	Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitântävalmiiksi johdotettu yksikkö Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	480 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,36 A 60 Hz:ssä: 0,33 A
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli	105 mm
Puhaltimien määrä	3
Melutaso	50 Hz:ssä: 51 dB(A)
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,58 kg
Bruttopaino	2,743 kg
Tullitariffinimike	84145915

ominaisuudet

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Kehikkotuuletin 230V AC 3 puhallinta

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
