

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.500

Kehikkotuulettimet Vario 482,6 mm (19")

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.500 - Kehikkotuulettimet Vario 482,6 mm (19")

Ilmamäärä 320–480 m³/h

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen. Tuulettimien huolto on helppoa ohjainkehikon avulla.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3352.500
Tuotekuvaus	Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19" tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Hyödyt	Tuulettimien huolto ja vaihto on helppoa ohjainkehikon avulla
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännävalmiiksi johdotettu yksikkö Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	480 m ³ /h
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Nimelliskäyttöjännite	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,85 A 60 Hz:ssä: 0,85 A
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli	105 mm
Puhaltimien määrä	3
Melutaso	50 Hz:ssä: 51 dB(A)
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,8 kg
Bruttopaino	1,976 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	SK 3352500 24V(DC) 115-230V(AC)

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus