

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Osavaltio: 24.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3361.140
Materiaali	Teräslevy
Toimitus	Johdotettu liitántävalmiiksi Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 750 W Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 780 W Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 510 W Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 540 W
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 400 V AC
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 1,2 A 60 Hz:ssä: 1,4 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 3,1 A 60 Hz:ssä: 3,3 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 480 m³/h Sisäkierto: 600 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 280 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 280 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54

ominaisuudet

Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,28 kg
Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Säätöalue	30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 480 W Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 550 W Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 530 W Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 640 W
Sulake	Muuntajasuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	20
Bruttopaino	22
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Sertifikaatit	EAC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK