


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3364.104

## Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3364.104 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3364.104
Rakenne	seinäasennus Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
Tuotekuvaus	Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitännävalmiiksi Porausmalli Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho	L 35 W 10, 400 l/h: 0,95 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 37 W 60 Hz:ssä: 38 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,2 A 60 Hz:ssä: 0,19 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1: 10 bar
Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	1 °C...30 °C
Vesiliitännät	½":n letkuntiiviste G ¾" AG
Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)

# ominaisuudet

Käyttölämpötila-alue	1 °C...70 °C
Ohje	Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
Mitat	Leveys: 280 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 120 mm
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9 kg
Bruttopaino	10 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, seinään asennettava, 0,95 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, perussäätö, vettä ohjaavat osat: V4A, BHT: 280 x 550 x 120 mm

## Hyväksynnät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus