

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.544

Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 4.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.544 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3364.544
Rakenne	seinäasennus Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
Tuotekuvaus	Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitäntävalmiiksi Porausmalli Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho	L 35 W 10, 400 l/h: 0,95 kW
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,12 A 60 Hz:ssä: 0,11 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1 - 10 bar
Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	1 °C...30 °C
Vesiliitännät	½":n letkuntiiviste G ¾" AG
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	1 °C...70 °C

ominaisuudet

Ohje	Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
Mitat	Leveys: 280 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 120 mm
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Hyväksynnät

Hyväksynnät	CSA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus