

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.110

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Osavaltio: 21.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.110 - Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3366.110
Materiaali	Teräslevy
Toimitus	Johdotettu liitántävalmiiksi Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.500 W Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.500 W Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1.050 W Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 14,3 A 60 Hz:ssä: 14,7 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 43 A 60 Hz:ssä: 47 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 910 m³/h Sisäkierto: 860 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 435 mm Korkeus: 1.590 mm Syvyys: 205 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54

ominaisuudet

Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,7 kg
Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Säätöalue	30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1.075 W Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1.200 W Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1.265 W Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 20 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	68.4
Bruttopaino	72
EAN	4028177429680
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	EAC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK