

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3366.140

# Seinäasennettavat jäähdyttimet

Osavaltio: 1.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.140 - Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3366.140
Materiaali	teräslevy
Toimitus	Johdotettu liitántävalmiiksi Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.500 W Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.500 W Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 980 W Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 3 A 60 Hz:ssä: 3,1 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 8 A 60 Hz:ssä: 8,8 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 910 m <sup>3</sup> /h Sisäkierto: 860 m <sup>3</sup> /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 435 mm Korkeus: 1.590 mm Syvyys: 205 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54

## ominaisuudet

Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,7 kg
Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Säätöalue	30 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1.090 W Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1.240 W Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1.260 W Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Sulake	Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	61,75 kg
Bruttopaino	65 kg
Tullitariffinimike	84158200
ECLASS 8.0	27180704

## Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---