


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3373.544

## Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3373.544 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.

## ominaisuudet

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tilausno                        | SK 3373.544  |
| Rakenne                         | seinäasennus<br>Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)   |
| Tuotekuvaus                     | Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia. |
| Väri                            | RAL 7035   |
| Toimitus                        | Johdotettu liitännävalmiiksi<br>Porausmalli<br>Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet   |
| Kokonaisjäähdytysteho           | L 35 W 10, 400 l/h: 2 kW   |
| Nimelliskäyttöjännite           | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nimellisteho Pel                | 50 Hz:ssä: 110 W<br>60 Hz:ssä: 140 W   |
| Nimellisvirta maks.             | 50 Hz:ssä: 0,22 A<br>60 Hz:ssä: 0,25 A   |
| Sallittu käyttöpaine (p. maks.) | 1: 10 bar  |
| Käyttöaika                      | 100 %  |
| Jäähdytysaine                   | Vesi (katso spesifikaatio internetistä)  |
| Veden tulolämpötila             | 1 °C...30 °C   |
| Vesiliitännät                   | ½":n letkuntiiviste<br>G ¾" AG   |
| Lämpötilan säätö                | e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)   |

# ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Käyttölämpötila-alue                   | 1 °C...70 °C   |
| Ohje                                   | Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa   |
| Mitat                                  | Leveys: 400 mm<br>Korkeus: 950 mm<br>Syvyys: 145 mm  |
| Ohje tilausnumerosta                   | Toimitusajalla   |
| Säätöalue                              | 20 °C...55 °C  |
| Sulake                                 | Muuntajasuojakytkin: 3,5...5 A   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55  |
| Protection category NEMA               | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12  |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl  |
| Tullitariffinimike                     | 84158300   |
| ETIM 9                                 | EC002515   |
| ETIM 8                                 | EC002515   |
| ECLASS 8.0                             | 27180712   |
| Tuotekuvaus                            | SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, seinään asennettava, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Comfort-säätö, vettä ohjaavat osat: V4A, BHT: 400 x 950 x 145 mm |

# Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus                      |